

測定結果を パソコンに保存できる アルコールチェッカー

オススメ


1 無料のソフトウェアで データ管理の効率化



測定結果をCSV形式で
保存・出力できるため、
記録ミスや改ざんリスクを軽減し
Excel等での集計・分析も簡単。
手書き管理からの脱却で
業務効率も大幅アップ。

オススメ

2 市販のストローが 使えて衛生的！



付属のマウスピース(10個入)に
市販のストローを挿して使えるため、
衛生的かつ消耗品の心配ナシ！

オススメ

3 本体の約半額で新品に交換！ センサー交換サービス

NEW!



リピート率88%の低価格なサービスにより
常に高精度を維持し、ランニングコストが
抑えられます。



ALCOHOL CHECKER

FA-900U

日本製ガスセンサー使用
【業務用】高精度アルコールチェッカー



当社はアルコール協議会加盟企業です

白ナンバー事業者の 飲酒検査義務化に対応

2023年12月1日より5台以上の車か、
定員11人以上の車を1台保有する事業所
(白ナンバー社有車)の安全運転管理者は
運転の前後にドライバーが酒気帯びか否かを
アルコール検知器で確認(アルコールチェック)し、
測定記録を1年間保存することが義務づけられます。



シンプル操作で 測定履歴を出力!



データ転送
CSV保存ツール

使用回数	測定日	時分	測定結
79	2025/09/22	16:03	0.0
78	2025/09/08	05:54	0.2
77	2025/09/07	09:25	0.0
76	2025/09/07	09:21	0.1
75	2025/09/06	09:19	0.2
74	2025/09/06	07:59	0

FA-900U 日本製ガスセンサー使用【業務用】高精度アルコールチェッカー 基本仕様

検知濃度域	0.00、0.05～0.25mg/L ※0.05mg/l未満の結果は0.00mg/lで表示。
サンプリング方式	専用マウスピース使用による呼気直接吹込み方式
測定時間	(センサークリーニング時間×15秒)+(測定時間×5)の合計約20秒
LCD表示画面内容	カレンダー(年月時分)・クリーニング待機時間・測定結果・電池残量・メモリーデータ・メンテナンスマーク・USB接続
データメモリー数	5,000件(5,001件以降、5,000件目に最新のデータを保存し、一番古いデータから削除。) ※使用回数が9,999回を超えた場合は起動不可(起動時に「使用回数:9,999、メモリー件数、電池マーク、メンテナンスマーク」を3秒間点滅しOFFとなる)
電源	単4アルカリ乾電池 2本
電池寿命	約800回
使用温湿度範囲	5℃～35℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)
保管温湿度範囲	-10℃～50℃(湿度80%RH以下、結露無きこと)
外形寸法	W:46.0mm×H:137.0mm×D:27.0mm(突起部含まず)
重量	約120g(単4形アルカリ乾電池2本含む)
付属品	単4型電池×2本、ストラップ1本、マウスピース1箱(10本)、USB ケーブル、取扱説明書
センサー交換	有償サービス ※「ご購入後1年経過」または「Sensor Check(3,000回到達)表示」の早い方

※アルコールチェッカーのセンサーには寿命があります。見かけ上の動作に問題がなくても感度が変わってしまったり、アルコールを検知しなくなっている場合もありますのでご注意ください。

※センサー交換マークが表示された場合又は購入から1年以上経過している場合は、センサー交換もしくは新しい製品との交換を行ってください。

開発・製造元

株式会社藤田電機製作所 〒259-0124
神奈川県中郡二宮町山西945番地 TEL:0463-71-0651

商品についてのお問合せは 株式会社藤田電機製作所 営業部まで

〒259-1132 神奈川県伊勢原市桜台2-28-1 TEL 0120-25-3601(代) FAX 0463-95-1225



商品についての詳細は WATCH LOGGER ホームページ <https://f-log.jp/>